

ELPA
TSC-023

コードレス電話機用 充電電池

経済的

充電して約500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

自己放電 抑制

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

環境対応 Ni-MH 採用

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

安全装置 内蔵

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】



液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため
次のことを守ってください。

- ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。
- ・ $\oplus$ $\ominus$ 端子を針金等の金属で接続しないでください。
- ・電池の被覆をはがさないでください。
- ・ハンダ付けしないでください。
- ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に
直接接続しないでください。
- ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。
- ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。
- ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。
- ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師
の治療を直ちに受けてください。



- ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。)
- ・外装をはがしたりキズつけないこと。



- ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。
- ・適応機種以外に使用しないでください。
- ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱
説明書をお読みください。

【ご使用方法】

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池と取り替えてください。

お客様窓口 大塚 072(871)1166 東京 042(473)0159
〒574-8685 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

お願い
ご使用済みの充電電池は有害物質を含有しているため、
廃棄しないでご家庭の資源回収ボックスへお持ち込みください。

NTT用 ユニデン用 BCL-BT 同等品	
UX-1105	220CL
UX-1105	217CL
UX-1105	216CL
UX-1105	215CL
UX-1105	214CL
UX-1105	213CL
UX-1105	212CL
UX-1105	211CL
UX-1105	210CL
UX-1105	209CL
UX-1105	208CL
UX-1105	207CL
UX-1105	206CL
UX-1105	205CL
UX-1105	204CL
UX-1105	203CL
UX-1105	202CL
UX-1105	201CL
UX-1105	200CL
UX-1105	199CL
UX-1105	198CL
UX-1105	197CL
UX-1105	196CL
UX-1105	195CL
UX-1105	194CL
UX-1105	193CL
UX-1105	192CL
UX-1105	191CL
UX-1105	190CL
UX-1105	189CL
UX-1105	188CL
UX-1105	187CL
UX-1105	186CL
UX-1105	185CL
UX-1105	184CL
UX-1105	183CL
UX-1105	182CL
UX-1105	181CL
UX-1105	180CL
UX-1105	179CL
UX-1105	178CL
UX-1105	177CL
UX-1105	176CL
UX-1105	175CL
UX-1105	174CL
UX-1105	173CL
UX-1105	172CL
UX-1105	171CL
UX-1105	170CL
UX-1105	169CL
UX-1105	168CL
UX-1105	167CL
UX-1105	166CL
UX-1105	165CL
UX-1105	164CL
UX-1105	163CL
UX-1105	162CL
UX-1105	161CL
UX-1105	160CL
UX-1105	159CL
UX-1105	158CL
UX-1105	157CL
UX-1105	156CL
UX-1105	155CL
UX-1105	154CL
UX-1105	153CL
UX-1105	152CL
UX-1105	151CL
UX-1105	150CL
UX-1105	149CL
UX-1105	148CL
UX-1105	147CL
UX-1105	146CL
UX-1105	145CL
UX-1105	144CL
UX-1105	143CL
UX-1105	142CL
UX-1105	141CL
UX-1105	140CL
UX-1105	139CL
UX-1105	138CL
UX-1105	137CL
UX-1105	136CL
UX-1105	135CL
UX-1105	134CL
UX-1105	133CL
UX-1105	132CL
UX-1105	131CL
UX-1105	130CL
UX-1105	129CL
UX-1105	128CL
UX-1105	127CL
UX-1105	126CL
UX-1105	125CL
UX-1105	124CL
UX-1105	123CL
UX-1105	122CL
UX-1105	121CL
UX-1105	120CL
UX-1105	119CL
UX-1105	118CL
UX-1105	117CL
UX-1105	116CL
UX-1105	115CL
UX-1105	114CL
UX-1105	113CL
UX-1105	112CL
UX-1105	111CL
UX-1105	110CL
UX-1105	109CL
UX-1105	108CL
UX-1105	107CL
UX-1105	106CL
UX-1105	105CL
UX-1105	104CL
UX-1105	103CL
UX-1105	102CL
UX-1105	101CL
UX-1105	100CL
UX-1105	99CL
UX-1105	98CL
UX-1105	97CL
UX-1105	96CL
UX-1105	95CL
UX-1105	94CL
UX-1105	93CL
UX-1105	92CL
UX-1105	91CL
UX-1105	90CL
UX-1105	89CL
UX-1105	88CL
UX-1105	87CL
UX-1105	86CL
UX-1105	85CL
UX-1105	84CL
UX-1105	83CL
UX-1105	82CL
UX-1105	81CL
UX-1105	80CL
UX-1105	79CL
UX-1105	78CL
UX-1105	77CL
UX-1105	76CL
UX-1105	75CL
UX-1105	74CL
UX-1105	73CL
UX-1105	72CL
UX-1105	71CL
UX-1105	70CL
UX-1105	69CL
UX-1105	68CL
UX-1105	67CL
UX-1105	66CL
UX-1105	65CL
UX-1105	64CL
UX-1105	63CL
UX-1105	62CL
UX-1105	61CL
UX-1105	60CL
UX-1105	59CL
UX-1105	58CL
UX-1105	57CL
UX-1105	56CL
UX-1105	55CL
UX-1105	54CL
UX-1105	53CL
UX-1105	52CL
UX-1105	51CL
UX-1105	50CL
UX-1105	49CL
UX-1105	48CL
UX-1105	47CL
UX-1105	46CL
UX-1105	45CL
UX-1105	44CL
UX-1105	43CL
UX-1105	42CL
UX-1105	41CL
UX-1105	40CL
UX-1105	39CL
UX-1105	38CL
UX-1105	37CL
UX-1105	36CL
UX-1105	35CL
UX-1105	34CL
UX-1105	33CL
UX-1105	32CL
UX-1105	31CL
UX-1105	30CL
UX-1105	29CL
UX-1105	28CL
UX-1105	27CL
UX-1105	26CL
UX-1105	25CL
UX-1105	24CL
UX-1105	23CL
UX-1105	22CL
UX-1105	21CL
UX-1105	20CL
UX-1105	19CL
UX-1105	18CL
UX-1105	17CL
UX-1105	16CL
UX-1105	15CL
UX-1105	14CL
UX-1105	13CL
UX-1105	12CL
UX-1105	11CL
UX-1105	10CL
UX-1105	9CL
UX-1105	8CL
UX-1105	7CL
UX-1105	6CL
UX-1105	5CL
UX-1105	4CL
UX-1105	3CL
UX-1105	2CL
UX-1105	1CL
UX-1105	0CL



ホームページ
検索



メーカーNO. 1334-2 TSC-023

TSC-023

コードレス電話機用 充電電池

パナソニック用 NEC用
BTAA005AEH SP-N1

ブラザー用 ユニデン用 NTT用
BCL-BT UXB1・UXB2 電池パック-033



ご使用前に内面の使用方法・注意事項を必ずお読みください。